


# Datos técnicos del producto

## MaxiFlex® Ultimate™ 34-874

<b>Color del revestimiento</b>	Negro
<b>Color del forro</b>	Gris
<b>Diseño</b>	Palma revestida y puños tejidos
<b>Revestimiento</b>	NBR (Caucho nitrilo-butadieno)
<b>Textura del revestimiento</b>	Microespuma
<b>Forro</b>	Nilón, elastano
<b>Número de patente</b>	EP 1 608 808
<b>Grosor</b>	1.00 mm



### Dimensiones

Gama de tallas	Tamaño 5 (XXS)	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)	Tamaño 12 (XXXL)
Longitud total del guante (+/-10 mm)	185	195	205	215	220	225	230	240
Longitud del puño (mm)	55	60	65	65	70	70	70	75
Longitud de la palma (mm)	65	65	65	70	75	75	80	80
Ancho de la palma (+/-3 mm)	75	80	82	87	94	97	100	105
Color del remallado	Violeta	Azul	Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro	Green

### Resultados de los tests EN

Prueba	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Sí
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4131A

Si un guante, como resultado de su diseño y fabricación, no cumple la norma EN 420 en cuanto a las dimensiones de la mano, se clasifica como "apto para fines específicos".



# Datos técnicos del producto

## MaxiFlex® Ultimate™ 34-874

### Valores de rendimiento típicos

EN 420 Desteridad	Nivel 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistencia a la abrasión	> 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistencia a los cortes	Índice > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistencia a los desgarros	> 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistencia a las perforaciones	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	≥ 2 Newtons

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sí
REACH compliant	Sí
OekoTex® 100	Certificación
Higienizado con Sanitized®	Sí



### Características especiales

Sin silicona	Sí
Contacto con alimentos	Sí (FDA, EC 1935/2004)



# Datos técnicos del producto

## MaxiFlex® Ultimate™ 34-874

### Envasado

Pares en cada bolsa	12
Número de cajas	144
Tamaño de la caja (mm)	500 X 295 x 270

### Peso

Gama de tallas	Tamaño 5 (XXS)	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)	Tamaño 12 (XXXL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	28	30	34	40	42	44	46	50
Peso bruto (Kg)	5.1	5.4	6	6.8	7.1	7.4	7.7	8.2
Peso de la caja (Kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso neto (Kg)	4.1	4.4	5	5.8	6.1	6.4	6.7	7.2

Fecha de expedición: 23.04.2019



# Instrucciones de lavado

## MaxiFlex® Ultimate™ 34-874

El estilo mencionado arriba puede lavarse con seguridad si se observan las siguientes pautas:

1. Utilice jabones o detergentes comerciales para el lavado (¡NO utilice soluciones de limpieza en seco!).
2. Lave los guantes en agua templada a medianamente caliente, sin superar nunca los 40°C (104°F).
3. Lave los guantes durante 10 minutos.
4. Aclárelos en agua fría.
5. Repita el proceso de lavado y aclarado, si la suciedad está muy incrustada.
6. Aclárelos en agua fría.

Si se van a lavar guantes extremadamente sucios, introduzca varias piezas de tejidos pesados en el segundo ciclo, puesto que la fricción de la tela contra los guantes puede ayudar a ablandarlos y eliminar la suciedad más profunda.

**Los niveles de rendimiento mecánico pueden comprobarse y certificarse durante 3 ciclos de lavado, si se sigue el procedimiento anterior.**

### NOTA IMPORTANTE

El rendimiento de los guantes puede verse deteriorado con su uso y lavado. Después de haberlos lavado deberá realizar pruebas de resistencia a los cortes y al calor en aquellas áreas críticas que así lo requieran para garantizar que los criterios de rendimiento continúan cumpliendo las necesidades de los usuarios. ATG no acepta ningún tipo de responsabilidad una vez que los guantes hayan sido lavados.

Para obtener información adicional, puede ponerse en contacto con uno de nuestros socios de ventas, cuyos datos encontrará en nuestro sitio web [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).

